

## Jousitettu kiinteä sarana – 200.2



### TEKNISET TIEDOT:

Jousitettu kiinteä sarana, jossa reunastaan saranoitu luukku pysyy jousivoiman avulla kiinni. Avattaessa luukun paino pitää luukun auki. Jousella kevennetään luukun nostoa ja sulkemista. Tuotekoodi: 200.2. Pintaan asennettava sarana.

- Materiaali: Aisi 304, kaikki osat.
- Laakerointi: Messinki
- Säädetty jousivoima (jousi RST - jousiteräs)
- Jousi lukitaan ruuvilla säädettyyn asentoon

### ASENNUSOHJE:

- Sarana asennetaan paikalleen ennen jousen virittämistä
- Sarana asennetaan jousenvetäjä vasemmalle puolella (ks. Kuva)
- Pitkät asennusreiät helpottavat saranan / luukun tms. asentamista oikeaan paikkaan
- Kun luukun tai oven kaikki saranat ovat paikoillaan, säädetään luukun painolle ja halutulle käynnille sopiva jousen kireys.
- Jousi voidaan säätää 4 mm tapilla jousenvetäjän säätörei'istä
- Jousi kiristyy nuolen osoittamaan suuntaan
- Kun lopullinen kireys on saavutettu lukitaan jousi pidätinruuvilla.
- Kriittisissä kohteissa on käytettävä ruuvilukitetta!
- Kohteissa, joissa jousen kireys voidaan varmuudella määrittää, saranat voidaan esivirittää valmistusvaiheessa.

ER 30.7.2015

Tampereen Erikoissarana Oy  
Ahertajankatu 3  
33720 Tampere, Finland

Puh. +358 (0)3 317 3853  
info@finnhinge.com



**Jousen säätösuunta**

